

Horizontale rail, voor, type L-KD, licht, korte lip, 84 pk

CATALOGUSNUMMER

34560-184



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light x L	Fluorescent F	Heavy x L	Bagged x F
Standard rail	-	+	+	+
Standard rail with short lip	+	+	+	+
Standard rail with long lip	+	+	-	-
Side panel	Light x L	Fluorescent F	Heavy x L	Bagged x F

De horizontale rail met een korte lip zorgt voor een strak ontwerp van het gemonteerde voorpaneel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Standaard rail aan de voorzijde

Installatie aan de boven- en onderkant

Korte lip (L-KD)

< 28 pk niet om af te drukken

Aluminium extrusie, geanodiseerde afwerking, geleidend contactoppervlak

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 84HP

Pakkethoeveelheid: 1

Voltooiën: Geanodiseerd

Lengte: 431.8mm

Materiaal: Aluminium

Productfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO

Producttype: Horizontale rail

Type: Licht, KD

Werkt met: Subracks; Gevallen

Gross Weight: 0.128kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE