


Guide Rail End Piece, 4.4" PCB Type, Groove Width 2 mm, Red

CATALOGUSNUMMER

64560-057



Kunststof eindstukken voor afzonderlijke meerdelige geleiderails met kunststof of extrusie in het midden. Verkrijgbaar als standaard, Accessory of 4,4-inch printplaten. Eindstukken kunnen optioneel worden uitgerust met een ESD-klem, die zorgt voor geleidend contact tussen de printplaat en de horizontale rail. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO en EuropacPRO.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eindstukken geleiderail (PBT) voor afzonderlijke meerdelige geleiderails met kunststof of aluminium extrusie uit het middenstuk.

Het eindstuk van de geleiderails kan in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm worden geklemd

Opslagtemperatuur: 0 °C ... +60 °C

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Eindstuk rail

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type: PRINTPLAAT VAN 4,4 INCH

Werkt met: Subracks; Gevallen; Chassis

Hoeveelheid in verpakking: 1

Verpakkingseenheid: Paar

Materiaal: Polybutyleentereftalaat

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE