

Voorframe, niet-afgeschermd voor horizontale printplaten



Voorframe-installatie zorgt voor contact tussen subracks en eenheden. Deze moet worden gebruikt als een klant een montageset voor horizontale printplaten heeft geselecteerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorframe, niet-afgeschermd, voor horizontale montage van printplaten

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd
Productfamilie:	EuropacPRO
Producttype:	Zijpaneel
Werkt met:	Subracks

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Ontwerpfunctie	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
34564-109	3U	20HP	Met Long Lip	1	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Ontwerpfunctie	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
34564-108	3U	20HP		1	Nee
34564-208	4U	28HP		1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE