

Interscale Desktop Case, geperfectioneerd



Flexibele desktoptas met geïntegreerde EMC-bescherming en geperforeerde zijkanalen. Gebaseerd op het nVent SCHROFF Interscale platform en ontwikkeld in overeenstemming met IEC 60297-3-109.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Modulaire bureaukoffer bestaande uit 4 gemonteerde onderdelen

Ontwikkeld volgens IEC 60297-3-109 (in ontwikkeling bij IEC)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Bescherming tegen binnendringen tot IP 20

Kleur RAL 7016

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium; Staal
Type:	Desktop
Productfamilie:	Interscale
Beschermingsgraad:	IP20
Kleurcode:	RAL 7016
Producttype:	Kleine behuizing

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Breedte	Diepte	Koeling	Kleur
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Geperforeerd	Antraciet grijs
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Geperforeerd	Antraciet grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Snelle verzending
14825-154	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-254	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-155	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee

Catalogusnummer	Voltooiën	Snelle verzending
14825-175	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-195	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-197	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-255	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-275	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-295	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-297	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-375	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-395	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14825-397	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE