We connect and protect

Schuifrail voor Labrack, 40 kg



Schuifrail voor Labrack met een draagvermogen van 40 kg voor montage op kale kasten of 19-inch paneel-/schuifsteunen. De schuifrail ondersteunt de legplaat van zwaar 19-inch chassis.

CERTIFICERINGEN

RoHS COMPLIANT

KENMERKEN

Voor montage op mobiele 19-inch laboratoriumrekken; met paneelmontage, ook geschikt voor stationaire 19-inch laboratoriumrekken

Statische belasting?draagvermogen 40 kg per paar

SPECIFICATIES

Statische belasting:	40kg
Producttype:	Schuifrail
Materiaal:	Staal
Voltooien:	Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20119-080	2	Nee
20119-106	10	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagehoeken zijn nodig voor montage op een statisch 19-inch laboratoriumrek. Bestel ze afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.