

MTCA.4 voorpaneel



AdvancedTCA-voorpaneel (roestvrij staal) voor het smeren van textiel. Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met de MicroTCA.1- en MicroTCA.4-specificaties

Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten

Kan worden vastgeschroefd; wordt ondersteund op de geleiderail

SPECIFICATIES

Productfamilie:	AdvancedMC
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel
Materiaal:	Roestvrij staal
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20849-214	170mm	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	RAW

Catalogusnummer	Hoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20849-213	95mm	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	RAW
21850-102	84.68mm		1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	RAW
21850-103	84.68mm		1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	RAW

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Diepte	Breedte	Snelle verzending
20849-214	RAW	0.6mm	8.8mm	Nee
20849-213	RAW	0.6mm	8.8mm	Nee
21850-102	RAW	1mm	18.96mm	Nee
21850-103	RAW	1mm	28.98mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE