

Stangklemme, U-Bolt, fortinnet, én leder



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Fortinnet utførelse gir et tyverisikrende utseende

Aksepterer leder i både parallelle og loddrette orienteringer


SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Overflate	Diameter for jordingsstang, nominell	Lederstørrelse, UL
GC065	Bronze, Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	Tind	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² str - 120 mm ² str

Lederorientering (Parallell eller Loddrett)					
GC064	Leder Størrelse (Flertråds)				
Nominell jordspyd Diameter	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
5/8" kobberbelagt jord spyd	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
5/8" galvanisert/rustfritt stål jordspyd	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
3/4" kobberbelagt jord spyd	Par.	-	-	Perp.	Perp.
3/4" galvanisert/rustfritt stål jordspyd	-	-	-	Perp.	-
GC065	Lederstørrelse (Flertråds)				
Nominell jordspyd Diameter	16 mm ²	25 mm ² -70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
5/8" kobberbelagt jord spyd	Par.	Begge		Begge	Par.
5/8" galvanisert/rustfritt stål jordspyd	Par.	Begge		Begge	Par.
3/4" kobberbelagt jord spyd	Par.	Begge		Begge	-
3/4" galvanisert/rustfritt stål jordspyd	Par.	Begge		-	-

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE