

Achterpaneel Varistar CP met borstelstrip, ingekort



Verkort achterpaneel, nu verkrijgbaar als complete SKU voor beter kabelbeheer.

De ruimte voor kabelbeheer is bedekt met een borstelstrip voor schonere interne ruimten.

KENMERKEN

Hoogte van verbindingsplaat 400 mm

Verbindingsplaat met borstelstrip

De hoogte van het achterpaneel is 400 mm lager dan de hoogte van de kast

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Snelle verzending
21630-370	Poedercoating	Nee
21630-366	Poedercoating	Nee
21630-371	Poedercoating	Nee
21630-368	Poedercoating	Nee
21630-367	Poedercoating	Nee
21630-369	Poedercoating	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE