


# ADK plast endedeksel for C-kanal



## FUNKSJONER

For bruk med C-profiler

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Polyvinylklorid

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Kanaltype | Høyde (H) | Bredde (W) | Tykkelse (T) |
|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| ADKE1         | 585380         |          | E1        | 15 mm     | 30 mm      | 16.5 mm      |
| ADKE2         | 313304         | 3435652  | E2L, E2   | 20 mm     | 35 mm      | 16.5 mm      |
| ADKE0L        | 313301         | 3435648  | E0L       | 20 mm     | 30 mm      | 16.8 mm      |
| ADKE0         | 313302         | 3435649  | E0        | 30 mm     | 30 mm      | 19 mm        |
| ADKE3         | 585400         | 1340665  | E3        | 35 mm     | 35 mm      | 19.5 mm      |
| ADKE4         | 313303         | 3435651  | E4        | 40 mm     | 40 mm      | 23.2 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A |
|---------------|----------------|----------|---|
|---------------|----------------|----------|---|

|        |        |         |         |
|--------|--------|---------|---------|
| ADKE1  | 585380 |         | 11.5 mm |
| ADKE2  | 313304 | 3435652 | 11.5 mm |
| ADKE0L | 313301 | 3435648 | 11.8 mm |
| ADKE0  | 313302 | 3435649 | 14.2 mm |
| ADKE3  | 585400 | 1340665 | 14.5 mm |
| ADKE4  | 313303 | 3435651 | 17.8 mm |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

