


# PEMSA Wire Basket Tray Rapide



PEMSA trådkurvbrett er ryggraden i PEMSAs trådkurvbrettsystemet.

Funksjoner som sørger for sikker installasjon i samsvar med bransjestandarder.

Smart design for å maksimere felteffektiviteten med Rejiband hurtigskjøt.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Innovativt Rejiband Rapide installasjonssystem

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Karbonstål

**Avslutt:** Elektrogalvanisert

Table 1/2

| Katalognummer     | Artikkelnummer | Lengde (L) | Høyde (H) | Bredde (W) | A     | Vekt på enhet |
|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------|---------------|
| WBT100X100Q<br>BG | 823015         | 3000mm     | 100 mm    | 100 mm     | 32 mm | 3.27 kg       |

| Katalognummer     | Artikkelnummer | Lengde (L) | Høyde (H) | Bredde (W) | A     | Vekt på enhet |
|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------|---------------|
| WBT100X100Q<br>EG | 823014         | 3000mm     | 100 mm    | 100 mm     | 32 mm | 3.27 kg       |
| WBT100X150Q<br>BG | 823025         | 3000mm     | 100 mm    | 150 mm     | 32 mm | 3.45 kg       |
| WBT100X150Q<br>EG | 823024         | 3000mm     | 100 mm    | 150 mm     | 32 mm | 3.45 kg       |
| WBT100X200Q<br>BG | 823035         | 3000mm     | 100 mm    | 200 mm     | 32 mm | 4.14 kg       |
| WBT100X200Q<br>EG | 823034         | 3000mm     | 100 mm    | 200 mm     | 32 mm | 4.14 kg       |
| WBT100X300Q<br>BG | 823045         | 3000mm     | 100 mm    | 300 mm     | 32 mm | 6.15 kg       |
| WBT100X300Q<br>EG | 823044         | 3000mm     | 100 mm    | 300 mm     | 32 mm | 6.15 kg       |
| WBT100X400Q<br>BG | 823055         | 3000mm     | 100 mm    | 400 mm     | 32 mm | 7.23 kg       |
| WBT100X400Q<br>EG | 823054         | 3000mm     | 100 mm    | 400 mm     | 32 mm | 7.23 kg       |
| WBT100X450Q<br>BG | 823085         | 3000mm     | 100 mm    | 450 mm     | 32 mm | 7.44 kg       |
| WBT100X450Q<br>EG | 823084         | 3000mm     | 100 mm    | 450 mm     | 32 mm | 7.44 kg       |
| WBT100X500Q<br>BG | 823065         | 3000mm     | 100 mm    | 500 mm     | 32 mm | 8.34 kg       |
| WBT100X500Q<br>EG | 823064         | 3000mm     | 100 mm    | 500 mm     | 32 mm | 8.34 kg       |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Lengde (L) | Høyde (H) | Bredde (W) | A     | Vekt på enhet |
|---------------|----------------|------------|-----------|------------|-------|---------------|
| WBT100X600QBG | 823075         | 3000mm     | 100 mm    | 600 mm     | 32 mm | 9.42 kg       |
| WBT100X600QEG | 823074         | 3000mm     | 100 mm    | 600 mm     | 32 mm | 9.42 kg       |
| WBT60X100QBG  | 820015         | 3000mm     | 60 mm     | 100 mm     | 32 mm | 2.43 kg       |
| WBT60X100QEG  | 820014         | 3000mm     | 60 mm     | 100 mm     | 32 mm | 2.43 kg       |
| WBT60X150QBG  | 820025         | 3000mm     | 60 mm     | 150 mm     | 32 mm | 2.6 kg        |
| WBT60X150QEG  | 820024         | 3000mm     | 60 mm     | 150 mm     | 32 mm | 2.6 kg        |
| WBT60X200QBG  | 820035         | 3000mm     | 60 mm     | 200 mm     | 32 mm | 3.33 kg       |
| WBT60X200QEG  | 820034         | 3000mm     | 60 mm     | 200 mm     | 32 mm | 3.33 kg       |
| WBT60X300QBG  | 820045         | 3000mm     | 60 mm     | 300 mm     | 32 mm | 5.13 kg       |
| WBT60X300QEG  | 820044         | 3000mm     | 60 mm     | 300 mm     | 32 mm | 5.13 kg       |
| WBT60X400QBG  | 820055         | 3000mm     | 60 mm     | 400 mm     | 32 mm | 6.21 kg       |
| WBT60X400QEG  | 820054         | 3000mm     | 60 mm     | 400 mm     | 32 mm | 6.21 kg       |
| WBT60X450QBG  | 820085         | 3000mm     | 60 mm     | 450 mm     | 32 mm | 6.39 kg       |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Lengde (L) | Høyde (H) | Bredde (W) | A     | Vekt på enhet |
|---------------|----------------|------------|-----------|------------|-------|---------------|
| WBT60X450QEG  | 820084         | 3000mm     | 60 mm     | 450 mm     | 32 mm | 6.39 kg       |
| WBT60X500QBG  | 820065         | 3000mm     | 60 mm     | 500 mm     | 32 mm | 7.35 kg       |
| WBT60X500QEG  | 820064         | 3000mm     | 60 mm     | 500 mm     | 32 mm | 7.35 kg       |
| WBT60X600QBG  | 820079         | 3000mm     | 60 mm     | 600 mm     | 32 mm | 8.43 kg       |
| WBT60X600QEG  | 820078         | 3000mm     | 60 mm     | 600 mm     | 32 mm | 8.43 kg       |
| WBT60X60QBG   | 820005         | 3000mm     | 60 mm     | 60 mm      | 32 mm | 2.32 kg       |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Farge |
|---------------|----------------|-------|
| WBT100X100QBG | 823015         | Svart |
| WBT100X100QEG | 823014         | Grå   |
| WBT100X150QBG | 823025         | Svart |
| WBT100X150QEG | 823024         | Grå   |
| WBT100X200QBG | 823035         | Svart |
| WBT100X200QEG | 823034         | Grå   |
| WBT100X300QBG | 823045         | Svart |
| WBT100X300QEG | 823044         | Grå   |
| WBT100X400QBG | 823055         | Svart |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Farge |
|---------------|----------------|-------|
| WBT100X400QEG | 823054         | Grå   |
| WBT100X450QBG | 823085         | Svart |
| WBT100X450QEG | 823084         | Grå   |
| WBT100X500QBG | 823065         | Svart |
| WBT100X500QEG | 823064         | Grå   |
| WBT100X600QBG | 823075         | Svart |
| WBT100X600QEG | 823074         | Grå   |
| WBT60X100QBG  | 820015         | Svart |
| WBT60X100QEG  | 820014         | Grå   |
| WBT60X150QBG  | 820025         | Svart |
| WBT60X150QEG  | 820024         | Grå   |
| WBT60X200QBG  | 820035         | Svart |
| WBT60X200QEG  | 820034         | Grå   |
| WBT60X300QBG  | 820045         | Svart |
| WBT60X300QEG  | 820044         | Grå   |
| WBT60X400QBG  | 820055         | Svart |
| WBT60X400QEG  | 820054         | Grå   |
| WBT60X450QBG  | 820085         | Svart |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Farge |
|---------------|----------------|-------|
| WBT60X450QEG  | 820084         | Grå   |
| WBT60X500QBG  | 820065         | Svart |
| WBT60X500QEG  | 820064         | Grå   |
| WBT60X600QBG  | 820079         | Svart |
| WBT60X600QEG  | 820078         | Grå   |
| WBT60X60QBG   | 820005         | Svart |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

