

# 19-tommers monteringssett M6

## Data Solutions



For standard jording bruk en jordingsmutter og skive på minst ett festepunkt.

Når 19-tommers monteringssett brukes med ledende 19-tommers panelfeste, er det ikke nødvendig med jordingsmuttere.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Monteringssett for montering av 19-tommers komponenter i et skap

For montering av frontpaneler, fordelingsfelt eller andre komponenter på rammen, glidefester eller dybdemedlemmer med firkantede åpninger

### SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Monteringssett

**Avslutt:** Sinkbelagt

Table 1/2

| Katalognummer | Lengde | Pakkeantall | Gjengestørrelse | Materiale | Produktfamilie | Type |
|---------------|--------|-------------|-----------------|-----------|----------------|------|
|---------------|--------|-------------|-----------------|-----------|----------------|------|

|           |      |    |    |           |                                                                                                                                                              |                            |
|-----------|------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 21190-095 |      | 4  | M6 | Stål, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>LUFT,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Utendørs              | Monteringssett             |
| 21120-196 | 16mm | 4  | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett,<br>Jording |
| 21100-435 |      | 8  | M6 | Stål, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>LUFT,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Utendørs | Monteringssett             |
| 21120-215 |      | 32 | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett             |
| 21101-809 |      | 50 | M6 | Stål, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>LUFT,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Utendørs | Monteringssett             |
| 21120-214 |      | 50 | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett             |
| 21120-198 | 16mm | 50 | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett,<br>Jording |

|           |      |     |    |           |                                                                                                                                                              |                            |
|-----------|------|-----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 21101-810 |      | 100 | M6 | Stål, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>LUFT,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Utendørs | Monteringssett             |
| 21120-216 |      | 100 | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett             |
| 21120-213 |      | 4   | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett             |
| 21120-199 | 13mm | 100 | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett,<br>Jording |
| 21120-197 | 16mm | 32  | M6 | Stål      |                                                                                                                                                              | Monteringssett,<br>Jording |
| 21190-435 |      | 32  | M6 | Stål, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>LUFT,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Utendørs              | Monteringssett             |

Table 2/2

| Katalognummer | Arbeider med                                                                            | Sertifiseringer |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21190-095     | 19» tilfeller, 19-tommers veggfeste, 19 tommers innendørs skap, 19-tommers utendørsskap | RoHS            |
| 21120-196     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21100-435     | 19» tilfeller, 19-tommers veggfeste, 19 tommers innendørs skap, 19-tommers utendørsskap | RoHS            |
| 21120-215     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |

| Katalognummer | Arbeider med                                                                            | Sertifiseringer |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21101-809     | 19» tilfeller, 19-tommers veggfeste, 19 tommers innendørs skap, 19-tommers utendørsskap | RoHS            |
| 21120-214     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21120-198     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21101-810     | 19» tilfeller, 19-tommers veggfeste, 19 tommers innendørs skap, 19-tommers utendørsskap | RoHS            |
| 21120-216     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21120-213     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21120-199     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21120-197     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                                 |                 |
| 21190-435     | 19» tilfeller, 19-tommers veggfeste, 19" Indoor Cabinets, 19-tommers utendørsskap       | RoHS            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**