

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC plate med PE tilkobling



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

I samsvar med RoHS

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Avslutt: Tind

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B.	C.	D	E
---------------	----------------	---	----	----	---	---

FLEXPLATE50P E	508182	65 mm	100 mm	45 mm	41 mm	70 mm
FLEXPLATE100 PE	508183	115 mm	100 mm	45 mm	51 mm	70 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Tykkelse (T)	Sjåførens størrelse	Vekt på enhet
FLEXPLATE50P E	508182	10.5 mm	14.5 mm	5 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49 kg
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5 mm	18.5 mm	5 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71 kg

Ytterligere Produktdetaljer

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE