

Universell tilkoblingsbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rask og enkel installasjon

I samsvar med RoHS

Easy to wire with a hexagonal key

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

For use with punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal


SPESIFIKASJONER

Katalognummer	CB7X16
Artikkelnummer	553150
Materiale	Messing
Maks. Gjeldende vurdering	450A
Antall tunnelforbindelser	7
Lederstørrelse, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ² strandet

Katalognummer	CB7X16
Strømførende tverrsnitt, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ²
Lederstørrelse, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) #8 - #4 strandet
Dybde (D)	12.5mm
Høyde (H)	31 mm
Bredde (W)	68 mm
A	9 mm
B.	4 mm
Tiltrekkingsmoment (TQ)	3.5 N·m
Vekt på enhet	0.08 kg

Thread Size TS	c
M5	18 mm
M6	17.5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE