


Felles Bond mold par bare, signal

Data Solutions



FUNKSJONER

Par med utskiftingsformer utformet for installasjon av laskejording til skinnehodet

Kobling gjøres innen skjøteplatens omfang

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Jernbanetype	Bond Terminal stil	Produkt	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBM456	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Jernbanetype	Bond Terminal stil	Produkt	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBS5839	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Head-Free Rail	Hodet fritt	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Head-Free Rail	Hodet fritt	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Head-Free Rail	Hodet fritt	Mold og mold rengjøring verktøy	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Head-Free Rail	Hodet fritt	Bare mold	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Mold og mold rengjøring verktøy	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	# 1 konsentrisk	8.43mm	T7

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE