

Vindu dør, ÅDT



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For utskiftning av standarddør. Den gir et klart innsyn til komponentene som er installert inne i skapet. Tillater alle alternativene for låseprogrammet.

Materiale: 1,2 mm lakkert stål / 1,5 mm for skap med en lengde eller bredde på 500 mm eller mer / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 800 mm eller mer og 3 mm gjennomsiktig akrylglass.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55.

Pakning: 1 dør.

SPESIFIKASJONER

Farge:	Lys grå
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Tykkelse	Lås antall
ADT03025R5	2413943	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1
ADT03030R5	2413944	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04030R5	2413945	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04040R5	2413946	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1
ADT05030R5	2413947	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1
ADT05040R5	2413948	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1
ADT06040R5	2413949	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2
ADT06050R5	2413950	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT06060R5	2413951	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2
ADT07050R5	2413952	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT08060R5	2413953	795mm	595mm	15mm	2mm	2
ADT10060R5	2413954	995mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT10080R5	2413955	995mm	795mm	15mm	2mm	1
ADT12060R5	2413956	1195mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT12080R5	2413957	1195mm	795mm	15mm	2mm	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 3-punkts låsemekanisme. Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE