

Utendørs Comline ECL kabinett

Data Solutions



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

IP 55

Varmespredning gjennom naturlig konveksjon

Envegg, lett aluminiumsskap

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
12349-001	Utendørs kabinett	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-002	Utendørs kabinett	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
12349-003	Utendørs kabinett	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-004	Utendørs kabinett	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-009	Utendørs kabinett	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-010	Utendørs kabinett	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm
12349-011	Utendørs kabinett	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-012	Utendørs kabinett	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm

Table 2/3

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Kjøling	EMC-skjerming	Samsvarer med
12349-001	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-003	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Kjøling	EMC-skjerming	Samsvarer med
12349-004	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran	Naturlig konveksjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Katalognummer	Pakkeantall	Avslutt
12349-001	1	Pulverlakkert

Katalognummer	Pakkeantall	Avslutt
12349-002	1	Pulverlakkert
12349-003	1	Pulverlakkert
12349-004	1	Pulverlakkert
12349-009	1	Pulverlakkert
12349-010	1	Pulverlakkert
12349-011	1	Pulverlakkert
12349-012	1	Pulverlakkert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE