


DROP-INN PAEREHENDER



Material: Stål
Utførelse: Elektro galvanisert



EGENSKAPER

- Neste generasjon løkkeoppheng revolusjonerer installasjonen av rør
- Når den er på føringsarmen åpner vekten av røret den selv lukkende sperren og fører røret lett på plass
- Integrert gummihylse er designet for å gi ekstra grep når du justerer hengerhøyde og reduserer hengerrotasjonen rundt mutteren
- Eliminerer behovet for å demontere hengeren under installasjon
- Muliggjør prefabrikking av komplekse montasjer med armaturer, sprinklerhoder og forgreningsledninger som tidligere ikke kunne monteres som en del
- Utviklet for å redusere arbeid over hodet for en sikrere og mindre krevende installasjon

Part Number	Article Number	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter OD	Stagstørrelse RS	A	B	C	D	Installation Height H	Statisk belastning F
DHM0100EG	598984	1"	25	33.7 mm	M10	111.1 mm	65.1 mm	55.6 mm	75.5 mm	88.9 mm Min	1,334 N
DHM0125EG	598985	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	127.0 mm	79.4 mm	63.5 mm	90.7 mm	104.8 mm Min	1,334 N
DHM0150EG	598994	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	139.7 mm	87.3 mm	69.9 mm	100.4 mm	111.1 mm Min	1,334 N
DHM0200EG	598995	2"	50	60.3 mm	M10	163.5 mm	104.8 mm	82.6 mm	125.0 mm	133.4 mm Min	1,334 N

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.



DH OVERSPENNINGSBEGRENSNING

Part Number	Article Number	Rørstørrelse	Høyde H
SR0100EG	597866	1"	70.4 mm
SR0125EG	597867	1 1/4"	78.2 mm
SR0150EG	597868	1 1/2"	83.8 mm
SR0200EG	597869	2"	97.8 mm

Material: Stål
Utførelse: Elektro galvanisert

WARNING:

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/ERICO and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

©2018 nVent. Alle nVents varemerker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.

CADDY-DS-B1250S-B621LT16EUNO-NO-1805