


# Panhead Screw, Pozidrive

## Data Solutions

Panhead Screw, Pozidrive.



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Panhodeskrue, pozidrive

### SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Skrue

**Materiale:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Diameter | Lengde | Avslutt       | Pakkeantall | Gjengestørrelse | Produktfamilie             |
|---------------|----------|--------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 21101-314     |          | 5mm    | Nikkel belagt | 100         | M2.5            |                            |
| 21101-219     |          | 6mm    | Nikkel belagt | 100         | M2.5            | Plugin-enhet for rammetype |
| 21101-069     |          | 8mm    | Nikkel belagt | 100         | M2.5            | Plugin-enhet for rammetype |

| Katalognummer | Diameter | Lengde | Avslutt       | Pakkeantall | Gjengestørrelse | Produktfamilie                                                                               |
|---------------|----------|--------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21101-220     |          | 10mm   | Nikkel belagt | 100         | M2.5            | Plugin-enhet for rammetype                                                                   |
| 21101-221     |          | 12mm   | Nikkel belagt | 100         | M2.5            | Plugin-enhet for rammetype                                                                   |
| 21102-024     | 3mm      | 6mm    | Sinkbelagt    | 100         | M3              |                                                                                              |
| 21101-222     |          | 16mm   | Nikkel belagt | 100         | M2.5            | Plugin-enhet for rammetype                                                                   |
| 21100-788     |          | 12mm   | Sinkbelagt    | 100         | M5              | EuropacPRO                                                                                   |
| 21120-150     | 5mm      | 10mm   | Sinkbelagt    | 100         | M5              |                                                                                              |
| 21100-021     | 6mm      | 16mm   | Sinkbelagt    | 50          | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO LUFT, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21100-650     | 6mm      | 16mm   | Sinkbelagt    | 100         | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO LUFT, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21100-022     | 6mm      | 16mm   | Sinkbelagt    | 100         | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO LUFT, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21120-203     | 6mm      | 16mm   | Sinkbelagt    | 100         | M6              |                                                                                              |
| 21120-202     | 6mm      | 16mm   | Sinkbelagt    | 50          | M6              |                                                                                              |

Table 2/2

| Katalognummer | Type            | Arbeider med                                            | Gjengetype | Sertifiseringer |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 21101-314     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21101-219     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21101-069     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21101-220     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21101-221     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21102-024     | Panhodets skrue |                                                         | Metrisk    | RoHS            |
| 21101-222     | Panhodets skrue | Bakplan, Testadaptore                                   |            | RoHS            |
| 21100-788     | Panhodets skrue | Subracks                                                |            | RoHS            |
| 21120-150     | Kodeblokk       | Kabinett                                                |            | RoHS            |
| 21100-021     | Panhodets skrue | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            | RoHS            |
| 21100-650     | Panhodets skrue | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            | RoHS            |
| 21100-022     | Panhodets skrue | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            | RoHS            |
| 21120-203     | Panhodets skrue | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            |                 |
| 21120-202     | Panhodets skrue | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            |                 |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**