


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Power Utilities



Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Aluminium profile, RAL 7021, including grounding

Static load-carrying capacity 400 kg

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Farge	Fargekode
---------------	-----------	-------	--------	-------	-------	-----------

28230-057	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-058	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-059	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-107	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-108	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-109	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-110	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-111	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-112	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-113	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-114	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-115	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-116	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-117	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-118	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-119	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-167	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-168	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-169	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021

28230-170	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-171	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-172	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-173	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-174	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-175	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-176	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-177	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-178	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-179	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-180	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-181	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-182	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-183	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-184	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-185	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-052	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-053	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-186	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Svart grå	RAL 7021

28230-187	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021
28230-188	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Rammemateriale	Materiale	Produkttype	Statisk belastning	Type
28230-057	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-058	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-059	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-107	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-108	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-109	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-110	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-111	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-112	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-113	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-114	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-115	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-116	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-117	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-118	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-119	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal

Katalognummer	Rammemateriale	Materiale	Produkttype	Statisk belastning	Type
28230-167	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-168	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-169	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-170	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-171	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-172	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-173	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-174	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-175	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-176	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-177	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-178	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-179	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-180	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-181	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-182	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-183	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-184	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal

Katalognummer	Rammemateriale	Materiale	Produkttype	Statisk belastning	Type
28230-185	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-052	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-053	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-186	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-187	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal
28230-188	Aluminium	Aluminium	Skap/rackramme	400 kgf	Universal

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE