

# Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

## Strømforsyning

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

### FUNKSJONER

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

### SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Bredde | Dybde   | Farge      | Color Code | Samsvarer med                               | Materiell |
|---------------|--------|---------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 20630-321     | 600 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-320     | 600 mm | 1200 mm | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-318     | 600 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-317     | 600 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-319     | 600 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-322     | 800 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |

| Katalognummer | Bredde  | Dybde   | Farge      | Color Code | Samsvarer med                               | Materiell |
|---------------|---------|---------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 20630-324     | 800 mm  | 1200 mm | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |
| 20630-323     | 1000 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3 | Stål      |

Table 2/2

| Katalognummer | Product Type      | Type                    | Fungerer med |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 20630-321     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-320     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-318     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-317     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-319     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-322     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-324     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |
| 20630-323     | Cabinet/Rack Base | Base Plate, Cable Entry | Varistar CP  |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**