

915-serien, kontrollmodul

nVent RAYCHEM HTC-915-CONT er en modulær, kompakt, ettpunkts varmekabelkontroller som kan inkludere en temperaturbegrenser og stilles til å overvåke og gi høy/lav alarm for temperatur-, spenning-, strøm- og jordfeilmålinger. Inkluderer kommunikasjonsmulighet for fjernstyring og konfigurasjon, komplett med mulighet for RAYCHEM Supervisor-programvare. Den kan drive en ekstern kontaktor og et eksternt solid-state relé (SSR) for å slå på/av varmekabelen.

FUNKSJONER

Enkel å installere (DIN-skinne montert), programmere og drifte

Omfattende styring- og overvåkingsmuligheter

Strømbegrenser alternativ for å forebygge overtemperatur

Omfattende kommunikasjon og nettverk

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Nominell spenning	Nominell klassifiseringstype	Strømbegrensning	Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur	Kontakttype
10275-001	HTC-915-CONT	100 – 250 V	Vekselstrøm	100 A	–60 to 570 °C	Bryterkontakt

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Utgangskontakter	Driftstemperatur	Høyde	Bredde	Dybde
10275-001	HTC-915-CONT	SSR, EMR	–40 to 50 °C	77 mm	90 mm	105 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT