

Varistar samlokaliseringsskap, RAL 7021

Data Solutions



Samlokaliseringsskap med 2, 3 eller 4 skilleenheter i RAL 7021 for å imøtekomme servere samtidig som det er atkomst og kabling i rommene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skap med oppbevaringsrom

Fleksibel kabling, mulig ovenfra, under, venstre eller høyre (data og strømkabler kan kjøres separat)

Flerpunktsdørlås

Perforerte dører

Beskyttelsesklasse IP 20

Farge RAL 7021 (svart grå)

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Rack

Rammemateriale: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Rammefarge	Bredde	Fargekode for ramme
---------------	-----------	-------	--------------------	------------	--------	---------------------

10130-202	40U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Stål	Svart grå	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Farge på kledningen	Fargekode for kledning	Dybde	Pakkeantall	Antall seksjoner	Avslutt
---------------	---------------------	------------------------	-------	-------------	------------------	---------

10130-202	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-203	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-204	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-205	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-206	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-207	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-208	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-209	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-210	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-211	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-212	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-213	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-214	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert
10130-215	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-216	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert
10130-217	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert
10130-218	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-219	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert
10130-220	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert

10130-221	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-222	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert
10130-223	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert
10130-224	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-225	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert
10130-257	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-258	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-259	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-260	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlakkert
10130-261	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlakkert
10130-262	Svart grå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlakkert
10130-269	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert
10130-270	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-271	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert
10130-272	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlakkert
10130-273	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlakkert
10130-274	Svart grå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlakkert

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
10130-202	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
10130-203	Stål	800kg
10130-204	Stål	800kg
10130-205	Stål	800kg
10130-206	Stål	800kg
10130-207	Stål	800kg
10130-208	Stål	800kg
10130-209	Stål	800kg
10130-210	Stål	800kg
10130-211	Stål	800kg
10130-212	Stål	800kg
10130-213	Stål	800kg
10130-214	Stål	800kg
10130-215	Stål	800kg
10130-216	Stål	800kg
10130-217	Stål	800kg
10130-218	Stål	800kg
10130-219	Stål	800kg
10130-220	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
10130-221	Stål	800kg
10130-222	Stål	800kg
10130-223	Stål	800kg
10130-224	Stål	800kg
10130-225	Stål	800kg
10130-257	Stål	800kg
10130-258	Stål	800kg
10130-259	Stål	800kg
10130-260	Stål	800kg
10130-261	Stål	800kg
10130-262	Stål	800kg
10130-269	Stål	800kg
10130-270	Stål	800kg
10130-271	Stål	800kg
10130-272	Stål	800kg
10130-273	Stål	800kg
10130-274	Stål	800kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sidepanel må bestilles separat. For egnet kabelpanel, se tilbehør.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE