

Elexant 5010i feltkontroller



nVent RAYCHEM Elexant 5010i er en avansert feltmonterbar elektronisk termostat som gir lokal kontroll og sentral overvåking, brukt for énfasekretser opptil 25 A og er egnet for eksplosjonsfarlige områder. Elexant 5010i-LIM leveres med en integrert intelligent temperatur-sikkerhetsgrensebryter (SIL 2-enhet).

FUNKSJONER

Enkel å installere, programmere og betjene

Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software

Lokal overvåking og konfigurasjon ved bruk av det håndholdte, trådløse nettbrettet

Omfattende styring, overvåkning og alarmfunksjoner

Automatisk systemsjekk, reduserer uventet og kostbar nedetid for viktige rørledninger

Alarmrele, RS-485 Modbus-kommunikasjon

SPESIFIKASJONER

Strømbegrensning:	25 A
Nominell spenning:	100 – 250 V
Høyde:	120 mm
Bredde:	220 mm
Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur:	-200 til 700°C
Driftstemperatur:	-50 til 60°C

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Begrenser inkludert
2000002369	Elexant 5010i-LIM (EAC)	Ja
2000002133	Elexant 5010i-LIM	Ja

Katalognummer	Elementnavn	Begrenser inkludert
2000002132	Elexant 5010i	Nei
2000002370	Elexant 5010i (EAC)	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT