

Rask drivstoffsensor med kaldende, ingen kobling



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 er en serie hurtigreagerende sensorprober, med 100 mm og 250 mm aktiv lengde, for å detektere hydrokarbondrivstoff som flyter på vann eller spres på et flatt underlag. Leveres med lederkabel som har pigtail-ledning, men ingen kobling.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere: liten, lett

Rask respons: Reaksjonstiden er vanligvis et par sekunder for lett eller middels tungt drivstoff som bensin, jetdrivstoff og diesel

Oppdager råolje og noen tyngre drivstoff- og varmeoljer: men blir progressivt langsommere fordi drivstoffvolatilitet avtar

Selvtilbakestilling: i mange tilfeller vil sensorsensoren tilbakestilles etter at den er fjernet fra utslippet, og drivstoffet kan fordampe; noen tyngre drivstoff krever at sensoren bløtlegges i isopropylalkohol eller nafta for å fjerne restene

Øker sikkerhet: av reservedieselgeneratorer, noe som reduserer risikoen for brann hvis det skulle oppstå lekkasje

FM-godkjent: meets the 7745 Approval Standard for Diesel Leak Detectors for detecting diesel fuel leaks in commercial buildings

SPESIFIKASJONER

Modell:	Rask drivstoffsensor
Deteksjon:	Drivstoff
Påvisningsmetode:	Raychem konduktiv polymerteknologi
Driftstemperatur:	-40 til 85°C

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Egnet for utendørs installasjon
P000000984	TT-FFS-100-L-1	Nei

Katalognummer	Elementnavn	Egnet for utendørs installasjon
P000002289	TT-FFS-WR-250-L-10	Ja
P000000986	TT-FFS-100-L-10	Nei
P000000989	TT-FFS-250-L-10	Nei
P000000988	TT-FFS-250-L-3	Nei
P000000987	TT-FFS-250-L-1	Nei
P000000985	TT-FFS-100-L-3	Nei
P000002304	TT-FFS-WR-100-L-10	Ja

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT