

GEHU-konfigurert MI-varmeelement



nVent RAYCHEM-konfigurerte mineralisolerte (MI) varmeelementer er ferdig produsert og klart til installasjon, for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosessstemperatur på rør/tanker. De består av både enkel og dobbeltlederkabler med mineralisolering, forskjellige ytterkapper og et markedsledende område med motstand for å dekke et omfattende spekter av designmuligheter.

FUNKSJONER

Rask installasjon: fabrikkmontert og fullstendig testet, noe som eliminerer risikoen for bearbeiding i felten

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available, robust and rugged construction, proven in harsh climates extends life expectancy

Redusert total installert kostnad

2-leder versjoner spesielt tilpasset små rør og instrumentlinjer

Reduserte strømforsyningskostnader: lavere oppstartsstrøm sammenlignet med andre teknologier

Enkel styring: strømtrekk-overvåking av seriemotstand gir øyeblikkelig synlighet på kritiske kurser

Fast track/fremskyndet service for konfigurerte varmeelementer for kvalifiserte konstruksjoner

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Teknologi for varmekabel	Tilkoblingsspenning	Isolasjonsmateriale	Ytermantel	Ytterkappe material	Områdeklassifisering
GEHU	Seriemotstand mineralisolert	0 – 600 V	Magnesiumoksid	Alloy 825, Copper, Cupro-Nickel, SS321, Inconel 600	None, LSZH	Non-Hazardous, Hazardous

Table 2/2

Katalognummer	Min. installasjonstemperatur
GEHU	-60 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Ytterkappe materialeale: Cupro-Nickel, SS321 and Inconel 600 are not available in North America.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT