

Kontrollpanel for eksplosjonsfarlig område



nVent RAYCHEM kontrollpaneler for varmekabel for flere kretser er designet, produsert, testet og sertifisert i bedriften. Dette fører til designfleksibilitet og sikret kvalitet. De er basert på nVent HOFFMAN rustfrie stålkapslinger, og konfigurert med RAYCHEM varmesporingskontrollere, kraftige reléer og et brukergrensesnitt. Kretsratene går opp til 63 ampere / 690 Vac. Hele panelet er ATEX/IECEX-sertifisert for sone 2 farlig område, værbestandig og kan tilpasses vintre ned til -60 °C. Sømløs integrasjon med eksisterende RAYCHEM kontrollsystemer og valgfri trådløs tilkoblingsbarhet kan redusere total kostnad på eierskapet.

FUNKSJONER

Reduced total installation cost through optimal C&M architecture by space savings in substation, reduced cabling infrastructure, lower panel cost versus traditional Zone-1 (Ex-d) panels and higher loads (63A) leading to longer circuits and flexibility in design

Kvalitetssikret og raskere leveranse takket være intern design, produksjon, kvalitetskontroll, logistikk og intern sertifisering

Operativ effektivitet og reduserte totale driftskostnader med lettere feltovervåking (via berøringsskjerm), lettere tilgang i panel (mot sone 1-panel).

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Materiell	Områdeklassifisering	IP-klassifisering	Kontrollertype	Nominell spenning
PNLZN2	PNLZN2	Stainless Steel 316	Zone 2	IP66	NGC-40, NGC-30, Elexant 4020i	240 V

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Driftstemperatur	Lagringstemperatur
PNLZN2	PNLZN2	-40 to 60 °C	-40 to 75 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT