


Metal Connection Kit, Cold-Applied



nVent RAYCHEM C25-100-METAL og C3/4-100-METAL er kaldmonterte tilkoblingssett i metall for å terminere alle nVent RAYCHEM selvregulerende og kraftbegrensende industrielle parallelle varmekabler til en metall- eller plastkoblingsboks med jordplate. C25-100-METAL for M25-innganger, C3/4-100-METAL: for 3/4" NPT-innganger.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere

Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

Én komponent for alle nVent RAYCHEM industri parallellmostand varmekabler

Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Maks. eksponeringstemperatur:	180 °C
Tilkoblingsmetode.:	Kaldmontert:
Modell:	Tilkobling til koblingsboks

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Gjengestørrelse
1244-001350	C3/4-100-METAL-NP		3/4"
440588-000	C3/4-100-METAL	1038363	3/4"
875016-000	C25-100-METAL	1038364	M25 x 1.5
1244-002296	C25-100-METAL-NP		M25 x 1.5

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**