

DB Earthpoint, én Stud



Jording og utligning er en integrert del av ethvert moderne system for elektrisk beskyttelse. Et effektivt jordsystem er et hovedelement i dette. Et potensialutjevningssystem mellom alle strømførende elementer i en struktur og jord er nødvendig for personsikkerhet, for eksempel ved svikt i kontaktledningen.

Et katodisk beskyttelsessystem forhindrer også korrosjonsskade på konstruksjoner og reduserer kostbart vedlikehold.

Det er viktig å bidra til å gi personell sikkerhet, samt pålitelig beskyttelse for viktig utstyr, og i noen tilfeller, for å minimere avbrudd i driften og kostbar nedetid. Med over hundre års erfaring med design og produksjon av løsninger for jording og sammenkobling, tilbyr ERICO et system av høy kvalitet for å dekke dine behov.

FUNKSJONER

Foretrukket jordingspunkt

Gjør det mulig å produsere jordingsbroen med nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger for å festes til en rund solid, rund flettet eller flat leder av kobber eller stål

Muttere og bolter leveres umontert

En plasthette installeres på det gjengede hullet for å beskytte mot innsig av betong

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Table 1/1


Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Gjengestørrelse (TS)
DB16A	166180	55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10A	166120	55 mm	16 mm	50 mm	M10
DB12ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M12

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Gjengestørrelse (TS)
DB12A	166150	55 mm	16 mm	50 mm	M12
DB16ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M10

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sammenstillinger krever ledere og nVent ERICO Cadweld-tilkoblinger, som må bestilles separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE