

ESE Air Terminal for ekstern tester



nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) luftterminal for fjerntesting genererer kontrollerte størrelses- og frekvensstøt i spissen av terminalen under høystatiske felt før en lynutladning. På grunn av den interne styrestrømkretsen, muliggjør nVent ERICO ESE luftterminal for fjerntesting tidlig aktivering av en oppadgående leder sammenlignet med andre passive komponenter. Når den pares med nVent ERICO ESE luftterminal for fjerntesting, elimineres behovet for manuell testing på stedet og det skapes en mer autonom, kontinuerlig overvåkningsløsning.

FUNKSJONER

Konstruert og testet iht. NF C 17-102 og lignende standarder

Overlegen korrosjonsbestandighet, selv i miljøer med mye salt

Rask og enkel installasjon

Kompatibel med nVent ERICO ESE luftterminal for fjerntesting

Egnet for bruk med en rekke avledersystemer inkludert bånd og flertrådede ledere i tillegg til isolerte avledere som nVent ERICO ISO_nV og nVent ERICO Ericore-ledere


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Samsvarer med	Koble til	Utløst fremstøt, ΔT.	Temperatur	Diameter (Ø)	Høyde (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT Remote tester (SIREMOTETES TER)	60μs	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Materiale	Gjengestørrelse (TS)	Vekt på enhet
SI60I316RT	Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	MF25	1.56 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE