

SBS-styreskap for vedlikehold av varmtvannstemperatur



nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 kontrollpanel gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler temperatur vedlikeholdsapplikasjon for enkle varmtvannsrør. Den omfatter det energieffektive HWAT-ECO-styresystemet og tilbyr flere kurser, flere sensorer og multikontroll med integrerte sikringer og elektrisk beskyttelse. For 400 VAC (3-fase).

FUNKSJONER

Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap

High capacity, with 1-9 maximum circuit lengths connected into the panel

Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet

Energisparing: med HWAT-ECO-kontrollsystem integrert (gir standard, økonomi og «tappetid» tidtakerfunksjoner

Systemovervåking, med alarmfunksjoner, inkludert overvåking av temperatur- og lav temperaturalarm for varmtvannsbereeder

Pålitelig, komplett system fra én produsent, spesielt utformet for vedlikeholdstemperatortur av enkle varmtvannsrør

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

IP-klassifisering: IP65

Montering: Veggmontert

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Høyde
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	3	20 A, Type C	32 A	1	600 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	6	20 A, Type C	63 A	2	600 mm

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Høyde
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	9	20 A, Type C	63 A	3	600 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Bredde	Dybde
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	400 mm	210 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	600 mm	210 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	600 mm	210 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT