

T2Rød og Reflecta selvregulerende gulvvarmesystem



nVent RAYCHEM T2Rød og Reflecta kombinerer en selvregulerende gulvvarmekabel med unik og isolasjonsplater. De egner seg for ny konstruksjon og renovering, og kan påføres under enhver type gulvoverflate uten risiko for overoppheting. Ideell for laminat og parkett, men også for naturstein og keramiske fliser.

FUNKSJONER

Energieffektive og selvregulerende: justerer automatisk varmeeffekt, mer varme i nærheten av vinduer, mindre varme under møbler

Maksimal komfort med T2Reflecta isolasjonsplate: varmen spres perfekt over hele rommet

Enkel, rask installasjon: cut-to-length, no cold leads, If combined with Reflecta then pre-grooves serve as cable fixing tool and guarantee perfect cable distance of 100-200 or 300mm spacing, suitable for all sub-floors and floor coverings, meter markings, user-friendly connections kits

Sikker og effektiv drift: rask oppvarming, jevn temperatur over rommet, fleksibel effekt fra 35–100 W/m², tettere sløyfer for høyere effekt og videre sløyfer for lavere effekt, ingen overoppheting

Pålitelig og lang levetid: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

Avanserte termostater er tilgjengelig

SPESIFIKASJONER

Table 1/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Teknologi for varmekabel	Nominell spenning	Utgangseffekt	Power Output, Typical
948739-000	T2-RED	1035000	Selvregulerende	230 V	5 – 15 W/m	80 – 125 W/m ²

Table 2/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Ytterkappe material	Farge	Jording type	Min. installasjonstemperatur

948739-000	T2-RED	1035000	Fluoropolymer	Rød	Flettet skjerm	5 °C
------------	--------	---------	---------------	-----	----------------	------

Table 3/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell bredde	Nominell høyde	Nominell kabelvekt	Maks. lengde
948739-000	T2-RED	1035000	8.5 mm	5.8 mm	68 g/m	100 m

Table 4/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Kurssikringer
948739-000	T2-RED	1035000	Type C/10Amp

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT