

T2Rød selvregulerende gulvvarmekabel med spolesystem



nVent RAYCHEM T2Rød er en selvregulerende gulvvarmekabel for nybygg og renovering. Den kan brukes under enhver type gulvoverflate uten risiko for overoppheting. Ideell for naturstein og keramiske fliser, også temperaturfølsomme gulv som tre og laminat. T2Rød-pakkene inkluderer den elegante og brukervennlige SENZ WIFI-termostat med berørings skjerm og alt tilbehør som trengs for å installere gulvvarmesystemet (installasjonsveiledninger, igangkjøringsark, limpinner, sensorrør og gulvsensor).

FUNKSJONER

Energieffektive og selvregulerende: justerer automatisk varmeeffekt, mer varme i nærheten av vinduer, mindre varme under møbler

Økt komfort ved bruk med T2Reflecta-isolasjonsplate: varmen spres perfekt over hele rommet

Enkel, rask installasjon: kutt og tilpass, ingen kaldledere, ideell for komplekse gulvområder, egnet for alle undergulv og gulvbelegg, målermerker, brukervennlige tilkoblingspakker

Sikker og effektiv drift: rask oppvarming, fleksibel effekt fra 50–100 W/m², tettere avstand for høyere effekt og tettere avstand for lavere effekt, ingen overoppheting

EcoDesign-kompatible sett inkludert den energieffektive og avanserte SENZ WIFI-berørings skjermen som kan styres via SENZ WIFI-appen eller gjennom stemmekontroll med Alexa eller Google Assistant-kompatible smarthøytalere.

Pålitelig og lang levetid: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

SPESIFIKASJONER

Min. installasjonstemperatur:	5 °C
Utgangseffekt:	5 – 15 W/m
Nominell høyde:	5,8 mm
Nominell bredde:	8,5 mm
Nominell kabelvekt:	68 g/m
Power Output, Typical:	80 – 125 W/m ²
Maks. lengde:	100 m
Nominell spenning:	230 V
Jording type:	Flettet skjerm
Ytterkappe material:	Fluoropolymer

Farge:	Rød
Teknologi for varmekabel:	Selvregulerende
Termostat inkludert:	SENZ-WIFI
Kurssikringer:	Type C/10Amp
Spolesystem:	Ja

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Strøm	Lengde
1244-022586	R-RD-B-16M/SENZ-WIFI	1038186	160 W	16 m
1244-022587	R-RD-B-23M/SENZ-WIFI	1038187	245 W	23 m
1244-022588	R-RD-B-30M/SENZ-WIFI	1038188	320 W	30 m
1244-022589	R-RD-B-37M/SENZ-WIFI	1038189	400 W	37 m
1244-022590	R-RD-B-44M/SENZ-WIFI	1038190	480 W	44 m
1244-022591	R-RD-B-58M/SENZ-WIFI	1038191	640 W	58 m
1244-022592	R-RD-B-72M/SENZ-WIFI	1038192	800 W	72 m
1244-022593	R-RD-B-86M/SENZ-WIFI	1038193	960 W	86 m
1244-022594	R-RD-B-100M/SENZ-WIFI	1038194	1120 W	100 m

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT