

TM10 Mekanisk termostat



nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y er en mekanisk overflatefølertermostat for ikke-farlige områder som gir temperaturstyring for varmekabler. Tilgjengelig i områder: 0 °C–50 °C; 0–200 °C; 50–300 °C. Temperatur setpunktet kan justeres via en en plugg i lokket, uten å åpne boksen. Direkte tilkobling av varmekabelen er mulig, og maksimum belastning er 16 A.

FUNKSJONER

Enkel å installere og betjene: supplied with 2 m long stainless steel fluid filled capillary, 2 cable entries

Energisparing, mekanisk kontrolltermostat for overflateføling

Justerbare settpunkt i området: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (without opening the enclosure via a removable plug in the lid)

Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: enpolet kontakt med potensialfri kontakt, SPDT

Lettvekt enhet, kan monteres på rør med nVent RAYCHEM-festebraketter eller frittstående

SPESIFIKASJONER

Strømbegrensning:	16 A
Dybde:	90 mm
Høyde:	120 mm
Bredde:	122 mm
Materiell:	Glassfiberarmert polymer
Termostat-type:	Mekaniske termostater

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur
607672-000	T-M-10-S/+50+300C	50 – 300 °C
337388-000	T-M-10-S/0+200C	0 – 200 °C

Katalognummer	Elementnavn	Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur
105336-000	T-M-10-S/0+50C	0 – 50 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT