

19-tommers skuff



19-tommers skuffer tillater montering av bærbare datamaskiner, skriveflater for enkel betjening. SCHROFF 19-tommers skuff har en lastekapasitet på 15 KG, slik at et bredt spekter av produkter kan settes sammen i skuffen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 15 kg.

Valgfri skriveflate

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning: 15kg
Produkttype: Skap/rackskuff
Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Front finish
20110-054	1U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-180	1U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Front finish
20110-055	2U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	
20110-056	3U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-063	3U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-181	2U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-182	3U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Type	Arbeider med	Hurtiglevering
20110-054	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-061	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-180	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-055	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-056	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-062	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-063	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-181	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei
20110-182	Skuff	19-tommers kabinetter	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE