


Luftskjerm for AMC-påfyllingsmoduler



Påfyllingsmoduler med luftledeplater og push-pull-håndtak direkte luftstrøm til åpninger med AdvancedMC-moduler for å sikre riktig kjøling. Luftledeplaten består av en fast og bevegelig del for å justere luftstrømmen gjennom sporet i et område på 60 til 80 %.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ettermonterbare til AMC-påfyllingsmoduler

Luftstrømmen kan justeres for å blokkere luftstrømmen gjennom ubrukte spor

Luftbaffelen består av en fast og bevegelig del for å justere luftstrømmen gjennom sporet i et område på 60 til 80%

SPESIFIKASJONER

Type:	AdvancedMC-påfyllingsmodul
Produkttype:	Luftskjerm
Materiale:	Aluminium
Produktfamilie:	MicroTCA
Arbeider med:	Systemer

Table 1/1

Katalognummer	Designfunksjon	Pakkeantall	Hurtiglevering
20849-016	Kompakt	10	Nei
20849-017	Middels størrelse	10	Nei
20849-018	Full størrelse	10	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE