

Stud til Web of Rail Kit



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Gir materiale for å direkte koble bolter til den nøytrale aksen av skinnenettet ved hjelp av eksotermisk prosess

Sett inkluderer en nVent ERICO Cadweld støpeformallokering, støpeformrengjøringsverktøy, flinttenner, bolter, skiver og mutre

SPESIFIKASJONER

Antall forbindelser: 1
Minste ordreantall: 50
Jernbanetype: RI52;RI59

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Molde familie	Lengde (L)	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Pinnebolter
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8» UNC	Rustfritt stål (1)

Katalognummer	Materiale	Molde familie	Lengde (L)	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Pinnebolter
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8» UNC	Rustfritt stål (1)

Table 2/2


Katalognummer	Skiver	Mutre
PBK244	3/8-tommers Silicon Bronze Lock Washer (1)	3/8»-16 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)
PBK245	5/8-tommers Silicon Bronze Lock Washer (1)	5/8»-11 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sveiseramme selges separat.

Det kan være nødvendig med et mellomrom mellom lederne. Se støpeformmerke for mer informasjon.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE