


Socket Strip, SCHUKO, 3-fase, 9 Sockets

KATALOGNUMMER

60110-219



Modulær, kompakt PDU med SCHUKO uttak og 3-faset tilkobling.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til din 57620

Socket strimler med SCHUKO stikkontakter, 3-fase

Tilkoblingskabel 2 m, åpen ende med ferruler

3 faser, 16 A per fase

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Installasjonshøyde 1 U

Vertikal montering

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Socket Strip

Sokkeltype: SCHUKO

Antall socket: 9

Farge: Grå; Svart; Rød

Bytt uttak: Nei

Lengde: 608.5mm

Spenning AC: 230V

Dybde: 44mm

Avslutt: Eloksert

Materiale: Aluminium; Polyamid

Pakkeantall: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE