

High Force 311 Inserter/Extractor

KATALOGNUMMER

HF311-TC



HF311-serien ble designet i henhold TIL VITA 48,4 og 48,5 for å gi opptil 20:1 mekanisk fordel for innsetting og uttrekking av trykte kretskort med kontakter med høy tetthet. Den integrerte fjæren gir positivt trykk på kontakter under Card Lok-aktivering og konsekvent selvkompensasjon for brett toleranser. HF311-TC er ideell for vedlikehold på 2. Nivå. Den kan betjenes med hansker og krever ingen spesialverktøy.

ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

FUNKSJONER

Designet i henhold TIL spesifikasjonene TIL VITA 48,4 og 48,5

Opprettholder positivt trykk på kontakter

Kompatibel med 2. Nivå vedlikehold; kan betjenes med en hansker hånd, ingen spesielle verktøy er nødvendig

Gir selvkompensasjon for bord toleranser

Integrert låsemekanisme

Tilpasset silketrykkskjerm tilgjengelig

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-inserter/extractor

Og Pin: Nei

Materiale: Aluminiumslegering 6061-T6

Avslutt: Hard svart Anodized

Designfunksjon: Toleransekompensering

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære

spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig compatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE