

EuropacPRO Guide Rails til accomodate conduction avkjølt Assemblies



Adapteren er grensesnittet mellom en subrack og de ledningskjølte enhetene (CCA).

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Adapter for å holde ledningskjølte enheter (CCA) i subracks

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Arbeider med:	Subracks; Tilfeller
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO
Produkttype:	Styreskinne

Table 1/2

Katalognummer	Type	Pakkeantall	Sporvidde	Avslutt	Lengde	Pakkeenhet
24566-004	Ledningskjølt montering VPX	2	13.3	Passivisert	160mm	Par.
24566-005	Ledningskjølt montering CompactPCI	2	13.3	Passivisert	160mm	Par.

Katalognummer	Hurtiglevering
24566-004	Nei
24566-005	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Egnet for tunge og robuste horisontale skinner.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE