


Kabelklemmer, CAC

Kabelklemmene holder kablene på plass og hindrer ytre belastninger som kan skade utstyret.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For sikring av inngående kabler på monteringsskinnene CAB og CABP. Holder kabelen i posisjon og støtter vekten av den.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 25 klemmer.

Monterings krav: Legg til CAB/CABP for montering av kabelklemmene CAC.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Mild stål
Overflate: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmaterial e	Produktserie
CAC0612	2414774	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC1014	2414775	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC1216	2414776	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC5864	1304018	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC1418	2414777	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC1822	2414778	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC2226	2414779	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC2630	2414780	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC3034	2414781	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC3438	2414782	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC3842	2414783	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående
CAC4246	2414784	64mm	25mm	19mm	Mild stål, Rustfritt stål	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE