


Kabelinnføringsplate Lav, CEPL



CEPL-kabelinnføringer egner seg godt til bruksområder der et skap krever mange inngående eller utgående kabler, men det er begrenset monteringsplass. CEPL-kabelgjennomføringer kan monteres raskt og enkelt, uten bruk av verktøy.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

FUNKSJONER

Overflatebehandling: Grå

Pakning: 10

Beskrivelse: Rask, kostnadseffektiv og verktøyfri kabelinnføring for inngående kabler og/eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Klikksystemet fungerer for veggtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.

Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C

Brennbarhet: UL94 V-0

Tetthetsgrad: IP54, NEMA 1, 12

Materiale: TPE

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Kabelinnføringsantall	Kabelinngang	Konfigurasjon	Utkoblingsstørrelse	Høyde	Bredde
CEPL1224	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1824	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL2624	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1724	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4824	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1424	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL5024	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4224	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1924	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE