

Støpsel for kabelinngangsplate, CEAS



Tetningsplugger for CEP-kabelinnføringsserien.

BRANSJESTANDARDER

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)

CE

IP66

FUNKSJONER

Overflatebehandling: Hvit

Pakning: 10 stk.

Beskrivelse: CEAS-tetningspluggene gjør det enkelt å tette borede og ubrukte hull i CEP-kabelinnføringer. Geometrien til hodet forhindrer at vannsprut eller støv trenger inn, og den opprettholder IP66-beskyttelsesklassifiseringen

Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C

Brennbarhet: UL94 V-0

Tetthetsgrad: IP66

Materiale: Polyamid 6,6

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Overflate
CEAS02	2mm	2mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS03	3mm	3mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS04	4mm	4mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS05	5mm	5mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS06	6mm	6mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS07	7mm	7mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS09	9mm	9mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS10	10mm	10mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS11	11mm	11mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS12	12mm	12mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS13	13mm	13mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS14	14mm	14mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS15	15mm	15mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS16	16mm	16mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS17	17mm	17mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS22	22mm	22mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet
CEAS08	8mm	8mm	18mm	Kabelhåndtering	Polyamid	Ubehandlet

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE