


# Medlem av Novastar Depth

Dybdemedlem som kan justeres i trinn på 1 U i høyden.



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

For montering på kabinettstolper

Justerbar i trinn på 1 U

## SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Brakett

Table 1/2

| Katalognummer | Dybde | Materiale | Avslutt              | Pakkeantall | Type         | Pakkeenhet |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------|--------------|------------|
| 27230-167     | 500mm | Stål      | Aluminium-sinkbelagt | 2           | Depth medlem | Par.       |
| 27230-168     | 600mm | Stål      | Aluminium-sinkbelagt | 2           | Depth medlem | Par.       |
| 27230-169     | 800mm | Stål      | Aluminium-sinkbelagt | 2           | Depth medlem | Par.       |
| 27230-170     | 900mm | Stål      | Aluminium-sinkbelagt | 2           | Depth medlem | Par.       |

| Katalognummer | Dybde  | Materiale | Avslutt              | Pakkeantall | Type         | Pakkeenhet |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------|--------------|------------|
| 27230-171     | 1000mm | Stål      | Aluminium-sinkbelagt | 2           | Depth medlem | Par.       |

Table 2/2

| Katalognummer | Hurtiglevering |
|---------------|----------------|
| 27230-167     | Nei            |
| 27230-168     | Nei            |
| 27230-169     | Nei            |
| 27230-170     | Nei            |
| 27230-171     | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**