


Novastar glideskinne, 25 kg.



Novastar Slide Rail med 25 kg lastekapasitet for montering på kabinettstolpene eller 19-tommers panel-/skyvefester. Glideskinnen støtter hylle av tungt 19-tommers chassis.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

St, 1,5 mm, ferdig AlZn

Støtte for tungt 19-tommers chassis

Slik spaltes det inn i de 19-tommers glidefestene

Statisk lastekapasitet 25 kg per par.

Justerbar i trinn på 1 U

For montering på vertikale kabinettstøyer eller 19-tommers panel-/skyvefester

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning: 25kg

Produkttype: Glideskinne

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Dybde	Avslutt	Lengde	Pakkeantall	Hurtiglevering
27230-102	500mm	Aluminium-sinkbelagt	370mm	2	Nei
27230-103	600mm	Aluminium-sinkbelagt	470mm	2	Nei
27230-105	900mm	Aluminium-sinkbelagt	770mm	2	Nei
27230-104	800mm	Aluminium-sinkbelagt	670mm	2	Nei
27230-106	1000mm	Aluminium-sinkbelagt	870mm	2	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE