


PCB-brakett



PCB-støttebrakettene gjør det mulig å feste en PCB til frontpanelet. Tilgjengelig i forskjellige materialer.



FUNKSJONER

For å feste PCB til frontpanelet

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Brakett
Fungerer med: Frontpaneler
Type: PCB-brakett

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Antall pakker	Antennbarhets vurdering	Dybde	Høyde	Bredde
60807-181	Sinklegering	1		8.6mm	11.1mm	10.2mm
60807-203	Sinklegering	1				
60807-183	Polybutylentere ftalat	1	UL® 94V-0			
60807-011	Polybutylentere ftalat	1	UL® 94V-0			
60807-211	Polybutylentere ftalat	1	UL® 94V-0			

Table 2/2

Katalognummer	Gjengestørrelse	Gjengetype	Hurtiglevering
60807-181	M2.5	Metrisk	Nei
60807-203			Nei
60807-183			Nei
60807-011			Nei

Katalognummer	Gjengestørrelse	Gjengetype	Hurtiglevering
60807-211			Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE