


Static Handle Alu-Profile in Trapezoid Form



The static Alu-profile handle, trapezoid form can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aluminium profile handle

SPESIFIKASJONER


Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Fungerer med:	Frontpaneler
Produkttype:	Håndtak
Type:	Statisk

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Farge	Bredde (W)	Hurtiglevering
20809-281	3HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	13.8mm	Nei
20809-282	4HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	18.9mm	Nei
20809-283	5HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	24mm	Nei
20809-284	6HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	29mm	Nei
20809-285	7HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	34.1mm	Nei
20809-286	8HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	39.2mm	Nei
20809-287	9HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	44.3mm	Nei
20809-288	10HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	49.4mm	Nei
20809-289	12HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	59.6mm	Nei
20809-290	14HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	69.7mm	Nei
20809-291	21HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	105.2mm	Nei
20809-292	28HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	140.8mm	Nei
20809-293	42HP	1	Aluminiumsprofil	Sølv	212mm	Nei
30809-428		1	Aluminiumsprofil	Sølv	1000mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE