

Teleskopisk skyvedeksel Universal, 1 U

Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 39 kg lastekapasitet.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sidemontering på 19-tommers stolper (19-tommers plan er fortsatt fri for festing av forlengeren/skuffen)

Statisk bæreevne per par 23–39 kg.

Kan fjernes

Forlengelseslengde > 100 %

Skinnebredde $k = 9,7 \text{ mm}$, maks. installasjonsbredde for forlengeren/skuffen $m = 429 \text{ mm}$.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Stål
Produkttype:	Teleskopisk lysbilde
Avslutt:	Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	Lengde	Pakkeantall	Statisk belastning	Type	Hurtiglevering
20110-090	356mm	2	39kg	Universal	Nei

Katalognummer	Lengde	Pakkeantall	Statisk belastning	Type	Hurtiglevering
20110-091	406mm	2	36kg	Universal	Nei
20110-092	457mm	2	34kg	Universal	Nei
20110-093	508mm	2	32kg	Universal	Nei
20110-094	559mm	2	29kg	Universal	Nei
20110-095	610mm	2	27kg	Universal	Nei
20110-096	660mm	2	23kg	Universal	Nei
20110-097	711mm	2	23kg	Universal	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Universal teleskopskinner kan også monteres uten ekstra komponenter i ikke-standard applikasjoner, dette også i andre skap enn 19-tommers.

Hvis du skal montere på 19-tommers plan, må du bestille monteringssett separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE