

Varistar CP Cross medlem for seismisk ramme



Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap som støtter statisk belastning på 800 kg.
Hullmønsteret gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.

FUNKSJONER

Sidetverrstag for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt forsterket skap som støtter statisk belastning på 800 kg
Hullmønster gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Arbeider med	Materiale	Avslutt	Farge	Fargekode	Dybde
24630-217	Varistar CP	Stål	Pulverlakkert	Svart grå	RAL 7021	900mm
24630-216	Varistar CP	Stål	Pulverlakkert	Svart grå	RAL 7021	800mm
24630-215	Varistar CP	Stål	Pulverlakkert	Svart grå	RAL 7021	600mm

Table 2/2

Katalognummer	Pakkeantall	Pakkeenhet	Hurtiglevering
24630-217	4	Par.	Nei
24630-216	4	Par.	Nei
24630-215	4	Par.	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE