

# Varistar CP sidepanel med hurtiglås og lås

Varistar sidepaneler med hurtiglås uten jordingsett.



## FUNKSJONER

Stål, 1 mm.

Sidepanel uten jordingsett

Sikkerhetslåsesett følger med

## SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Skap/rackpanel

**Beskyttelsesgrad:** IP20

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Dybde | Pakkeantall | Farge     | Fargekode |
|---------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 21630-285     | 24U       | 1200mm | 600mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-286     | 24U       | 1200mm | 800mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-289     | 29U       | 1400mm | 600mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-290     | 29U       | 1400mm | 800mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-293     | 33U       | 1600mm | 600mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-294     | 33U       | 1600mm | 800mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Dybde  | Pakkeantall | Farge     | Fargekode |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 21630-297     | 38U       | 1800mm | 600mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-298     | 38U       | 1800mm | 800mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-302     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-303     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-304     | 42U       | 2000mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-064     | 42U       | 2000mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-306     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-307     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-308     | 47U       | 2200mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-070     | 47U       | 2200mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-287     | 24U       | 1200mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-288     | 24U       | 1200mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-291     | 29U       | 1400mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-292     | 29U       | 1400mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-295     | 33U       | 1600mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-296     | 33U       | 1600mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-299     | 38U       | 1800mm | 900mm  | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-300     | 38U       | 1800mm | 1000mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Dybde  | Pakkeantall | Farge     | Fargekode |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 21630-065     | 42U       | 2000mm | 1100mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-066     | 42U       | 2000mm | 1200mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-071     | 47U       | 2200mm | 1100mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |
| 21630-072     | 47U       | 2200mm | 1200mm | 2           | Svart grå | RAL 7021  |

Table 2/2

| Katalognummer | Avslutt       | Materiale | Type                           | Hurtiglevering |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 21630-285     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-286     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-289     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-290     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-293     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-294     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-297     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-298     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-302     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-303     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-304     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-064     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-306     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |

| Katalognummer | Avslutt       | Materiale | Type                           | Hurtiglevering |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 21630-307     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-308     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-070     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-287     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-288     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-291     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-292     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-295     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-296     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-299     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-300     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-065     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-066     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-071     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |
| 21630-072     | Pulverlakkert | Stål      | Sidepanel,<br>Hurtigfrigjøring | Nei            |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**