

Varistar CP teleskopisk veltebøyle

Teleskopisk veltevern for ballansebeskyttelse med 150 kg ved full forlengelse og muligheter for styring av kabler både sideveis og bak.



FUNKSJONER

Teleskopisk veltebøyle med maks. 150 kg ved full forlengelse

Mulig å komme inn på laterale og bakre kabler

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackbunn

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Type	Hurtiglevering
24630-085	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-087	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-044	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-050	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-045	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-051	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-046	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei

Katalognummer	Overflate	Type	Hurtiglevering
24630-052	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-086	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-088	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-047	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-053	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-048	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-054	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-049	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei
24630-055	Pulverlakkert	Tipp-over beskyttelse	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skal bare brukes sammen med sokkel eller mobil sokkel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE